




K96J

Zaciski do szyn zbiorczych 15-35mm² Cu 20/30/40x10mm

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	4 - 35 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	6 - 6 Nm
-----------------------------	----------

Wymiary

Szerokość/grubość szyny zbiorczej	10 - 10 mm
Wysokość	26,50 mm
Szerokość	16,50 mm
Głębokość	38,50 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	270 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak