



K96J

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 1,5 - 35 mm<sup>2</sup>

#### Technische eigenschappen

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4 - 35 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	4 - 35 mm <sup>2</sup>

##### Installatie, montage

Aandraaimoment	6 - 6 NM
----------------	----------

##### Afmetingen

Dikte rail	10 - 10 mm
Hoogte	26,50 mm
Breedte	16,50 mm
Diepte	38,50 mm

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	270 A
-----------------	-------

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja