



K96J

Ligador 4-35mm² p/barra 10mm

Características técnicas

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	4 - 35 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	4 - 35 mm ²

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	6 - 6 Nm
---------------------------	----------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	10 - 10 mm
Altura	26,50 mm
Largura	16,50 mm
Profundidade	38,50 mm

Corrente elétrica

Corrente nominal	270 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHS	Sim