



K96J

Клема підключення проводу 1,5-35мм<sup>2</sup> до шин мідних 20/30/40x10 мм

### Технічні характеристики

#### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 - 35 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	4 - 35 mm <sup>2</sup>

#### Установлення, монтаж

Номінальний момент затягування	6 - 6 Nm
--------------------------------	----------

#### Розміри

Ширина/товщина шини	10 - 10 mm
Висота	26,50 mm
Ширина	16,50 mm
Глибина	38,50 mm

#### Електричний струм

Номінальний струм	270 A
-------------------	-------

#### Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так