




K96J

Клема підключення проводу 1,5-35мм² до шин мідних 20/30/40x10 мм

Технічні характеристики

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 - 35 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	4 - 35 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	6 - 6 Nm
--------------------------------	----------

Розміри

Ширина/товщина шини	10 - 10 mm
Висота	26,50 mm
Ширина	16,50 mm
Глибина	38,50 mm

Електричний струм

Номінальний струм	270 A
-------------------	-------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes