



K96D

**Zaciski do szyn zbiorczych 15-50mm<sup>2</sup> Cu 12x5mm**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	10 - 50 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 - 50 mm <sup>2</sup>

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania	10 - 10 Nm
-----------------------------	------------

**Wymiary**

Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 5 mm
Szerokość	16,50 mm

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	315 A
-----------------	-------

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak