




K96V



Borne de barre 16mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>, pour barres 12x5mm

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 - 70 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	16 - 70 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Couple de serrage	10 - 10 Nm
-------------------	------------

#### Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 5 mm
Largeur	21 mm

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui