




K96V



### Zaciski do szyn zbiorczych 16-70mm<sup>2</sup> Cu 20/30x5mm

#### Właściwości techniczne

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |

##### Instalacja, montaż

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominalny moment dokręcania | 10 - 10 Nm |
|-----------------------------|------------|

##### Wymiary

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Szerokość/grubość szyny zbiorczej | 5 - 5 mm |
| Szerokość                         | 21 mm    |

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 400 A |
|-----------------|-------|

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |