



Ligador 16-70mm² p/barra 5mm

Características técnicas

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	16 - 70 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	16 - 70 mm ²

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	10 - 10 Nm
---------------------------	------------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	5 - 5 mm
Largura	21 mm

Corrente elétrica

Corrente nominal	400 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim

K96V

