



K96V



Överfallsklämmor 16mm²-70mm², för 12x5mm samlingsskenor, koppar anslutning

Tekniska egenskaper

Anslutning

Area flexibel ledare	16 - 70 mm ²
Area solid ledare	16 - 70 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	10 - 10 Nm
-----------------------------	------------

Dimensioner

Bredd/tjocklek samlingsskena	5 - 5 mm
Bredd	21 mm

Elektrisk ström

Märkström	400 A
-----------	-------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja