



K96E

Zaciski do szyn zbiorczych 16-70mm² Cu 20/30/40x10mm

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	16 - 70 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	16 - 70 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	10 - 10 Nm
-----------------------------	------------

Wymiary

Szerokość/grubość szyny zbiorczej	10 - 10 mm
Szerokość	21 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	400 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak