



K96E

Připoj.svorka 16 - 70mm² ke sběrně 12/20/30/40x10

Technické vlastnosti

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	16 - 70 mm ²
Průřez plného vodiče	16 - 70 mm ²

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	10 - 10 Nm
----------------------------	------------

Rozměry

Šířka/tloušťka přípojnice	10 - 10 mm
Šířka	21 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud	400 A
-----------------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano