



K96L

Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12-x10mm, für Cu-Leiter

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 16 - 120 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 16 - 120 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 22 - 22 Nm |
|----------------------|------------|

Abmessungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Breite/Dicke Sammelschiene | 10 - 10 mm |
| Höhe | 29,50 mm |
| Breite | 23,50 mm |
| Tiefe | 58 mm |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 440 A |
|-----------|-------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |