



VU48BV3

Kleinv.,volta,HVV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,1 FI/LS 1P, 5 FI/LS 3x1P+N,SPD

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Hohlwand
-------------	----------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	4
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Abmessungen

Höhe	755,5 mm
Breite	348 mm
Tiefe	94,5 mm
Einbauhöhe	720 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	314 mm
--------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	89 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Weiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------