



VU48BV3

Kleinv.,volta,HVV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,1 FI/LS 1P, 5 FI/LS 3x1P+N,SPD

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 4

Anzahl Reihen 4

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutraleiterklemmenblock Ja

Abmessungen

Höhe 755,5 mm

Breite 348 mm

Tiefe 94,5 mm

Einbauhöhe 720 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Abmessungen

Einbaubreite 314 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser 0

Abmessungen

Einbautiefe 89 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Weiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Glühdrahttest 850 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja