



VU48BV3

Kleinv.,volta,UPV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,1 Fl/LS 1P, 5 Fl/LS 3x1P+N,SPD

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	4
Anzahl Reihen	4

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
-------------------------------	----

Abmessungen

Höhe	755,5 mm
------	----------

Breite	348 mm
--------	--------

Tiefe	94,5 mm
-------	---------

Einbauhöhe	720 mm
------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	314 mm
--------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	89 mm
-------------	-------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Weiß
-------	------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------