



VU48BV3

Kleinv.,volta,UPV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,1 FI/LS 1P, 5 FI/LS 3x1P+N,SPD

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Unterputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 4

Anzahl Reihen 4

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutraleiterklemmenblock Ja

**Abmessungen**

Höhe 755,5 mm

Breite 348 mm

Tiefe 94,5 mm

Einbauhöhe 720 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

**Abmessungen**

Einbaubreite 314 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser 0

**Abmessungen**

Einbautiefe 89 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Weiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Glühdrahttest 650 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja