




WDE1600W



Moduł LED z zaciskiem N 230V, 0,4mA, kolor LED biały do łącznika 3-biegunowego

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230-250 V
Napięcie znamionowe	250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,0004 A
-----------------	----------

Wymiary

Wysokość	11 mm
Szerokość	23 mm
Głębokość	20 mm

Moc

Pobór prądu	0,4 mA
-------------	--------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Wkładka modułu 230 V AC
----------------	-------------------------

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED, niewymienne
--------------------	------------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50-60 Hz
---------------	----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Kolor oświetlenia biały zimny
Montaż	Mocowanie zaciskowe
Typ połączenia	Inne

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak