




WDE1675W



LED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0,4mA, Modul-Einsätze grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230-250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 0,0004 A

Abmessungen

Höhe 11 mm

Breite 23 mm

Tiefe 20 mm

Leistung

Stromaufnahme 0,4 mA

Installation, Montage

Montage auf Modul Einsatz 230V AC

Werkstoff

Farbe Grau

Beleuchtung

Art der Lampe LED nicht austauschbar

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Beleuchtung Lichtfarbe kaltweiß

Montageart Klemmbefestigung

Anschlussart Sonstige

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja