



WDE1675W



Modulo LED con morsetto N, 230V, 0,4mA, inserti modulo, grigio

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230-250 V
Tensione nominale	250 V

Corrente

Corrente nominale	0,0004 A
-------------------	----------

Serie

Altezza	11 mm
Larghezza	23 mm
Profondità	20 mm

Potenza

Corrente assorbita	0,4 mA
--------------------	--------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Inserto modulo 230 V AC
--------------	-------------------------

Materiali

Colore	Grigio
--------	--------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED non sostituibile
-----------------	----------------------

Frequenza

Frequenza	50-60 Hz
-----------	----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Illuminazione	Colore luce bianco freddo
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Tipo di connessione	Altri

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

