
Fiche technique du produit
WDE1687W



WDE1687W

Module LED avec bornier N, inserts de module 12-48V, 0,4-0,9 mA bleus

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	12-48 V
Tension nominale	48 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,0009 A

Dimensions

Hauteur	11 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	20 mm

Puissance

Courant absorbé	0,9 mA

Installation, montage

Montage sur	Insert module 230 V CA

Matières

Couleur	Bleu

Éclairage

Type de Lampe	LED non échangeable

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C

Textes

Éclairage	Couleur de l'éclairage blanc froid
Mode d'installation	Fixation de borne
Type de raccordement	Autres

Adapté à

A.1 / C.1

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

