
Productdatablad
WDE1687W



WDE1687W

LED-module met N-klem, 12-48 V, 0,4-0,9 mA module-inbouwelementen, bl

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	12-48 V
Nominale spanning	48 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,0009 A

Afmetingen

Hoogte	11 mm
Breedte	23 mm
Diepte	20 mm

Vermogen

Stroomverbruik	0,9 mA

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmodule 230 VAC

Materiaal

Kleur	Blauw

Verlichting

Type lamp	Led niet uitwisselbaar

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Teksten

Verlichting	Lichtkleur koudwit
Montagewijze	Klembevestiging
Aansluitwijze	Overige

Geschikt voor

A.1 / C.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

