



WDE1687W



**Modulo LED con morsetto N, 12-48V, 0,4-0,9mA inserti modulo, blu**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	12-48 V
Tensione nominale	48 V

**Corrente**

Corrente nominale	0,0009 A
-------------------	----------

**Serie**

Altezza	11 mm
Larghezza	23 mm
Profondità	20 mm

**Potenza**

Corrente assorbita	0,9 mA
--------------------	--------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Inserto modulo 230 V AC
--------------	-------------------------

**Materiali**

Colore	Blu
--------	-----

**Illuminazione**

Tipo di lampada	LED non sostituibile
-----------------	----------------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Illuminazione	Colore luce bianco freddo
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Tipo di connessione	Altri

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

