



WDE1680W



Serie LED-module met N-klem 230 V, 0,4 mA, module-inbouwelementen, zw

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230-250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0,0004 A

Afmetingen

Hoogte 11 mm

Breedte 23 mm

Diepte 20 mm

Vermogen

Stroomverbruik 0,4 mA

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmodule 230 VAC

Materiaal

Kleur Zwart

Verlichting

Type lamp Led niet uitwisselbaar

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Verlichting Lichtkleur koudwit

Montagewijze Klembevestiging

Aansluitwijze Overige

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja