Produktdatenblatt
FWB31T1S



FWB31T1S

Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,500x300x161mm,36PLE, ohne Tür,QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz
Elektrischer Strom	
Nennstrom	125 A
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	36
Funktionen	
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	500 mm
Breite	300 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	500 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Abmessungen	
Einbaubreite	300 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl der Schlösser	0
Abmessungen	
Einbautiefe	161 mm
Abdeckung, Tür	
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	12
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anschluss	
Anzahl der Leitungseinführungen	4
Anschlussmöglichkeiten	
Montageart	Aufputz
Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja