



FWB32K1

Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x161 mm

#### Tehničke karakteristike

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

##### Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

##### Oprema

Broj šina	3
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	2
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

##### Kapacitet

Broj modula	36
-------------	----

##### Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
Sa uvodima za provodnike	Da

##### Dimenzije

Visina	500 mm
Širina	550 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena visina	500 mm

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

##### Dimenzije

Ugrađena širina	550 mm
-----------------	--------

##### Poklopac, vrata

Broj brava	0
------------	---

##### Dimenzije

Ugrađena dubina	161 mm
Broj jedinica širine	24

##### Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

##### Veza

Broj uvoda za vodiče	4
----------------------	---

##### Povezivost

Vrsta montaže	NŽ montaža
---------------	------------

##### Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

##### Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

---

**Materijali**

Materijal montažne ploče	Akilonitril akrilat (ASA) Polikarbonat (PC)
--------------------------	--

---

**Oprema**

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

---

**Materijali**

UV otporno	Ne
------------	----

---

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

---

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

---

Ingress Protection (IP) klasa	IP31
-------------------------------	------

---

Vrsta zaključavanja	Bravica Bez brave
---------------------	----------------------

---

Ispitivanje užarenom žicom	750 °C
----------------------------	--------

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

---