



FWB32K1

**Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 550x550x161, 36M+MP, perf. dveře**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Vybavení**

Počet lišt	3
Počet řad v rozvaděči	3
Počet polí v šířce	2
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

**Kapacita**

Počet modulů	36
--------------	----

**Funkce**

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
Se vstupy potrubí	Ano

**Rozměry**

Výška	500 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	165 mm
Vestavěná výška	500 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

**Rozměry**

Vestavěná šířka	550 mm
-----------------	--------

**Kryt, dveře**

Počet zámků	0
-------------	---

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	161 mm
Počet jednotek šířky	24

**Kryt, dveře**

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	4
----------------------	---

**Konektivita**

Druh montáže	Montáž na omítku
--------------	------------------

**Materiál**

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Akrylonitril-styren-akrylát (ASA) Polycarbonát (PC)

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ano

**Materiál**

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolacell
---------------	-----------------

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Stupeň krytí IP	IP31
-----------------	------

Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení Bez zámku
--------------	--

Test žhavicím drátem	750 °C
----------------------	--------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----