



FWB32M2

FWB Rozdzielnica kompletna 3rz. 78 M II kl n/t

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	3
Liczba rzędów	3
Liczba sekcji w poziomie	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

Pojemność

Liczba modułów	78
----------------	----

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	500 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	165 mm
Wysokość wbudowania	500 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Wymiary

Szerokość wbudowania	550 mm
----------------------	--------

Pokrywa, drzwi

Liczba zamków	0
---------------	---

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	161 mm
Liczba jednostek szerokości	26

Pokrywa, drzwi

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	8
------------------------	---

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniami (IP)	IP44
Typ blokowania	Blokada na pręt

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS

Tak