



FWB32S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x550x161 mm, 72M, QuickConnect, puna vrata

#### Tehničke karakteristike

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

##### Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

##### Oprema

Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	2
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

##### Kapacitet

Broj modula	72
-------------	----

##### Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
Sa uvodima za provodnike	Da

##### Dimenzije

Visina	500 mm
Širina	550 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena visina	500 mm

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

##### Dimenzije

Ugrađena širina	550 mm
-----------------	--------

##### Poklopac, vrata

Broj brava	1
------------	---

##### Dimenzije

Ugrađena dubina	161 mm
Broj jedinica širine	24

##### Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

##### Veza

Broj uvoda za vodiče	8
----------------------	---

##### Povezivost

Vrsta montaže	NŽ montaža
---------------	------------

##### Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

##### Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

##### Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

---

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK	IK09
Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C

**Održivost**

---

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----