



FWB32S

Щит Unipers IP44/II 500x550x161мм 72мод.(2x36)

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	2
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Ємність

Кількість модулів	72
-------------------	----

Функції

Має захист головного вимикача	Ні
З вводами для трубопроводів	Так

Розміри

Висота	500 mm
Ширина	550 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	500 mm
Вбудована ширина	550 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	161 mm
-------------------	--------

Кришка, дверцята

Кількість замків	1
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	24
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	8
---------------------------	---

Підключення

Тип монтажу	Поверхневий монтаж
-------------	--------------------

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
--------------	------------------

Безпека

Ударостійкість ІК	ІК09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Тип блокування	Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----