



FWB33S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x800x161 mm, 108M, QuickConnect, puna vrata

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

| | |
|---|--------------|
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne |
| Montiranje na | Nadgradna/NŽ |

Električna struja

| | |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 125 A |
|----------------|-------|

Oprema

| | |
|-----------------------|----|
| Broj šina | 9 |
| Broj redova | 3 |
| Broj sekcija u širinu | 3 |
| Sa bravom | Ne |
| Ima N klemni blok | Da |

Kapacitet

| | |
|-------------|-----|
| Broj modula | 108 |
|-------------|-----|

Funkcije

| | |
|-----------------------------|----|
| Ima glavnu zaštitnu sklopku | Ne |
| Sa uvodima za provodnike | Da |

Dimenzije

| | |
|-----------------|--------|
| Visina | 500 mm |
| Širina | 800 mm |
| Dubina | 165 mm |
| Ugrađena visina | 500 mm |

Poklopac, vrata

| | |
|-------------------|---|
| Broj vrata ormara | 2 |
|-------------------|---|

Dimenzije

| | |
|-----------------|--------|
| Ugrađena širina | 800 mm |
|-----------------|--------|

Poklopac, vrata

| | |
|------------|---|
| Broj brava | 1 |
|------------|---|

Dimenzije

| | |
|----------------------|--------|
| Ugrađena dubina | 161 mm |
| Broj jedinica širine | 36 |

Poklopac, vrata

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Vrsta ručke | Ručica sa dizajnom šarke |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |
| Vrsta vrata ormara | Jedna vrata |

Veza

| | |
|----------------------|----|
| Broj uvoda za vodiče | 12 |
|----------------------|----|

Povezivost

| | |
|---------------|------------|
| Vrsta montaže | NŽ montaža |
|---------------|------------|

Materijali

| | |
|-----------|--------------|
| Materijal | Željezo |
| RAL kod | 9010 |
| Boja | Čista bijela |

Oprema

| | |
|-------------------------------|----|
| Ima klemni blok za uzemljenje | Da |
| Ima montažnu ploču | Ne |

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Zaštitna klasa | Izolacijska klasa II |
| Otpornost na udarce IK | IK09 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP44 |
| Vrsta zaključavanja | Bravica Bez brave |
| Ispitivanje užarenom žicom | 750 °C |

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|