Produktdatenblatt
FWB33T1S



FWB33T1S

Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,500x800x161mm,108PLE, ohne Tür,QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen	9
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	108

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	800 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	500 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0

Abmessungen

Einbaubreite	800 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0

Abmessungen

Einbautiefe	161 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Aufputz

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja