Fiche technique du produit
FWB33T1S



FWB33T1S

Coffret FWB univers, 108 modules,classell, IP30, sans porte, 500x800x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A

Equipement

Nombre de rails	9
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	108

Fonctions

Avec guide-câble	Oui

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	500 mm
Largeur de montage	800 mm

Cache, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	36

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	12

Connectivité

Type de montage	En saillie

Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30

Sécurité

Type de verrouillage	Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui