



FWB33T1S

Veldverdeler IP30 geïsol. 500x800x161mm 108 modulen QC zonder deur

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	9
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	108
----------------	-----

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	500 mm
Breedte	800 mm
Diepte	165 mm
Inbouwhoogte	500 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
-------------------	---

Afmetingen

Inbouwbreedte	800 mm
---------------	--------

Deksel, deur

Aantal sloten	0
---------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	36

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----