



FWB34P

**Veldverdelers IP44 geïsoleerd 500x1050x161mm 144 modulen QuickConnect**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	12
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen	144
----------------	-----

**Funcies**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	500 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	165 mm
Inbouwhoogte	500 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	2
-------------------	---

**Afmetingen**

Inbouwbreedte	1050 mm
---------------	---------

**Deksel, deur**

Aantal sloten	1
---------------	---

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	48

**Deksel, deur**

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Samenstelling**

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafsluiting

---

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform

Ja