



FWB34S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:500xB:1050xT:161mm, QuickConnect

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	12
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	144
---------------	-----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	500 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	1050 mm
--------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	48
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	16
---------------------------------------	----

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK09
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
----------------	--------------------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----
