



FWB34S

**Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161, bezšr. svorky**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Vybavení**

Počet lišt	12
Počet řad v rozvaděči	3
Počet polí v šířce	4
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

**Kapacita**

Počet modulů	144
--------------	-----

**Funkce**

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

**Rozměry**

Výška	500 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	165 mm
Vestavěná výška	500 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	2
-----------------------	---

**Rozměry**

Vestavěná šířka	1050 mm
-----------------	---------

**Kryt, dveře**

Počet zámků	1
-------------	---

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	161 mm
Počet jednotek šířky	48

**Kryt, dveře**

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	16
----------------------	----

**Konektivita**

Druh montáže	Montáž na omítku
--------------	------------------

**Materiál**

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolacell
---------------	-----------------

---

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP44
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení Bez zámku

---

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----