Produktdatenblatt
FWB34T1S



FWB34T1S

Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,500x1050x161mm,144PLE, ohne Tür,QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	96

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	500 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0

Abmessungen

Einbaubreite	1050 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0

Abmessungen

Einbautiefe	161 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	48

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	16

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Aufputz

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja