Fiche technique du produit
FWB34T1S



FWB34T1S

Coffret FWB,univers, 144 modules,classell, IP30, sans porte, 500x1050x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	125 A
Equipement	
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Capacité	
Nombre de modules	96
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	500 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	500 mm
Largeur de montage	1050 mm
Cache, porte	
Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Dimensions	
Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	48
Cache, porte	
Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	16
Connectivité	
Type de montage	En saillie
Matière	
Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Equipement	
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non
Matière	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui