



FWB41S

univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x300x160

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	4
Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

Pojemność

Liczba modułów	48
----------------	----

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
Z wlotami przewodów	Tak

Wymiary

Wysokość	650 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	165 mm
Wysokość wbudowania	650 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Wymiary

Szerokość wbudowania	300 mm
----------------------	--------

Pokrywa, drzwi

Liczba zamków	1
---------------	---

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	161 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Pokrywa, drzwi

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	4
------------------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----