



FWB41S

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 4Χ12Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι |
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 125 A |
|------------------|-------|

Εξοπλισμός

| | |
|---|-------|
| Αριθμός ραγών | 4 |
| Αριθμός σειρών | 4 |
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά | 1 Όχι |
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου | Ναι |

Χωρητικότητα

| | |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 48 |
|-------------------|----|

Λειτουργίες

| | |
|--------------------------------|-----|
| Έχει κύριο διακόπτη προστασίας | Όχι |
| Με εισόδους αγωγών | Ναι |

Διαστάσεις

| | |
|-------------------|--------|
| Ύψος | 650 mm |
| Πλάτος | 300 mm |
| Βάθος | 165 mm |
| Ενσωματωμένο ύψος | 650 mm |

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1 |
|-------------------------|---|

Διαστάσεις

| | |
|---------------------|--------|
| Ενσωματωμένο πλάτος | 300 mm |
|---------------------|--------|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|--------------------|---|
| Αριθμός κλειδαριών | 1 |
|--------------------|---|

Διαστάσεις

| | |
|-------------------------|--------|
| Ενσωματωμένο βάθος | 161 mm |
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 12 |

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|-----------------------|------------|
| Τύπος λαβής | Μεντεσές |
| Με διάφανη πόρτα | Όχι |
| Τύπος πόρτας ερμαρίου | Μονή πόρτα |

Σύνδεση

| | |
|--------------------------------------|---|
| Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων | 4 |
|--------------------------------------|---|

Συνδεσιμότητα

| | |
|-----------------|---------------------|
| Τρόπος στήριξης | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|-----------------|---------------------|

Υλικά

| | |
|-------------|-----------|
| Υλικό | Μεταλλικό |
| Κωδικός RAL | 9010 |
| Χρώμα | Λευκό |

Εξοπλισμός

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Ναι |
| Έχει πλάκα τοποθέτησης | Όχι |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Κλάση προστασίας | Κατηγορία μόνωσης II |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK09 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP44 |
| Τύπος κλειδώματος | χωρίς κλειδαριά |
| Glow wire test | 750 °C |

Βιωσιμότητα

| | |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|