



FWB42K1

### Технічні характеристики

#### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

#### Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

#### Обладнання

Кількість рейок	4
Кількість рядів щита	4
Кількість секцій по ширині	2
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

#### Ємність

Кількість модулів	48
-------------------	----

#### Функції

Має захист головного вимикача	Ні
3 вводами для трубопроводів	Так

#### Розміри

Висота	650 mm
Ширина	550 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	650 mm
Вбудована ширина	550 mm

#### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

#### Розміри

Вбудована глибина	161 mm
Кількість модулів за шириною	24

#### Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

#### Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	8
---------------------------	---

#### Підключення

Тип монтажу	Поверхневий монтаж
-------------	--------------------

#### Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Акрилонітрilstирол акрилат (ASA) Полікарбонат (PC)

#### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Так

#### Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

#### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07

---

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP31
Тип блокування	Засувний замок Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

**Sustainability**

---

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----