



FWB43D1

Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 144PLE, 3x4 Reihen 650x800x161mm, leer o. Tür

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höhe                     | 650 mm |
| Breite                   | 800 mm |
| Tiefe                    | 165 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm   |

##### Sicherheit

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Schutzart IP    | IP30            |
| Schutzklasse    | Schutzklasse II |
| Schliessungstyp | Ohne Schloss    |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Montage auf                | Aufputz |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiss         |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 4 |
|---------------|---|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 0    |
| Anzahl der Schlösser         | 0    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|