



FWB43P

Veldverdeler IP44 geïsoleerd 650x800x161mm 144 modulen QuickConnect

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	12
Aantal verdelerrijen	4
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	84
----------------	----

Funcies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	650 mm
Breedte	800 mm
Diepte	165 mm
Inbouwhoogte	650 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
-------------------	---

Afmetingen

Inbouwbreedte	800 mm
---------------	--------

Deksel, deur

Aantal sloten	1
---------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	36

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Dubbele deur, asymmetrisch

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafsluiting
Gloedraad test	750 °C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----