



FWB44D1

Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 192M, 650x1050x161mm

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Visina               | 650 mm  |
| Širina               | 1050 mm |
| Dubina               | 165 mm  |
| Debljina bočnog zida | 1 mm    |

##### Sigurnost

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30                 |
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa II |
| Vrsta zaključavanja           | Bez brave            |

##### Oprema

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Broj sekcija u širinu | 4 |
| Broj otvora ploče     | 8 |

##### Instalacija, montaža

|   |              |
|---|--------------|
| Montiranje na                           | Nadgradna/NŽ |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne           |

##### Materijali

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Boja      | Čista bijela       |
| RAL kod   | 9010               |
| Obrada    | Praškasto ofarbano |
| Materijal | Željezo            |

##### Oprema

|             |   |
|-------------|---|
| Broj redova | 4 |
|-------------|---|

##### Poklopac, vrata

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Broj vrata ormara          | 0  |
| Broj brava                 | 0  |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |

##### Električna struja

|                |       |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 125 A |
|----------------|-------|