



FWB52K1

**FW MULTIMEDIA ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 5x12M + MULTIMEDIA**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	5
Αριθμός σειρών	5
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	2 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	60
-------------------	----

**Λειτουργίες**

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
Με εισόδους αγωγών	Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος	800 mm
Πλάτος	550 mm
Βάθος	165 mm
Ενσωματωμένο ύψος	800 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο πλάτος	550 mm
Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	24

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Όχι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	8
--------------------------------------	---

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης	Επίτοιχη τοποθέτηση
-----------------	---------------------

**Υλικά**

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
-----------------------------------	-----

**Υλικά**

Πλάκα τοποθέτησης υλικού	Ακρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA) πολυανθρακικό (PC)
--------------------------	--

**Εξοπλισμός**

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Ναι
------------------------	-----

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP31

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα μπάρας  
χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 750 °C

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι