



FWB52K5

Coffret FWB, univers, IP44, classell, 60mod+média, 800x550x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	5
Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	60
-------------------	----

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	800 mm
Largeur de montage	550 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	24

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	8
---------------------------	---

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Matière

Matériau de la plaque de montage	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonate (PC)
----------------------------------	-----------------------------------------------------------

Equipement

Plaque de montage incluse	Oui
---------------------------	-----

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet Non

Sécurité

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK09

Indice de protection IP IP44

Type de verrouillage Loquet rabattable et avec crémone
Sans serrure

GWT tenue au fil incandescent 750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui