



FWB53GS

Coffret FWB, univers, saillie, classell, IP44, porte transp., 800x800x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	15
Nombre de rangées	5
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	180
-------------------	-----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	800 mm
Largeur de montage	800 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Largeur en modules	36

Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte double, asymétrique

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

Matière

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP44

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----