



FWB53GS

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 5X36Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	15
Αριθμός σειρών	5
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	3
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	180
-------------------	-----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	800 mm
Πλάτος	800 mm
Βάθος	165 mm
Ενσωματωμένο ύψος	800 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	2
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	800 mm
---------------------	--------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	1
--------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	36

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος λαβής	Σύρτης
Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Διπλή πόρτα, ασύμμετρη

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	12
--------------------------------------	----

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι