



FWB53K1

FW MULTIMEDIA ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 3ΣΤ 5x24M + MULTIMEDIA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	10
Αριθμός σειρών	5
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	3 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	120
-------------------	-----

Λειτουργίες

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
Με εισόδους αγωγών	Ναι

Διαστάσεις

Ύψος	800 mm
Πλάτος	800 mm
Βάθος	165 mm
Ενσωματωμένο ύψος	800 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	2
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	800 mm
Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	36

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Όχι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Διπλή πόρτα, ασύμμετρη

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	12
--------------------------------------	----

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Επίτοιχη τοποθέτηση
-----------------	---------------------

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
-----------------------------------	-----

Υλικά

Πλάκα τοποθέτησης υλικού	Ακρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA) πολυανθρακικό (PC)
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
------------------	----------------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP31
Τύπος κλειδώματος	Κλειδωμα μπάρας χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----